



LED nyckelkringlampa med batteri, Skafthmätt: K6R



Beställningsdata

Ordernummer	081414 K6R
GTIN	4058205028318
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Ultrakompakta nyckelknipplampor 2 storlekar och ledningsklasser. Laddningen sker bekvämt via det inbyggda utfällbara USB-A-gränssnittet. Krångliga och borttappade kablar tillhör det förgångna. Höljet av borstad aluminium ger lampan ett sobert utseende, den idealiska accessoaren för varje nyckelknippa.

- **Enkel festsättning med karbinhake.**
- **Extra rödljusfunktion för användning i mörker.**
- **Inbyggt batteri och laddnivåindikator.**
- **Praktisk transportspärr som skyddar mot oavsiktlig start.**

Teknisk beskrivning

brinntid	1,5 h
ljusflöde	200 lm
Brinntid steg 2	10 h
Energiförsörjning	Batteridrivnen
total längd	62 mm
total bredd	30 mm

Batterityp	Litiumjon
Ljusflöde steg 2	20 lm
Ljusflöde-boost	400 lm
Produktslag	Ficklampa