



LED nyckelkringlampa med batteri, Skafthmätt: K4R



Beställningsdata

Ordernummer	081412 K4R
GTIN	4058205029117
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Ultrakompakta nyckelknipplampor 2 storlekar och ledningsklasser. Laddningen sker bekvämt via det inbyggda utfällbara USB-A-gränssnittet. Krångliga och borttappade kablar tillhör det förgångna. Höljet av borstad aluminium ger lampan ett sobert utseende, den idealiska accessoaren för varje nyckelknippa.

- **Enkel fastsättning med karbinhake.**
- **Extra rödljusfunktion för användning i mörker.**
- **Inbyggt batteri och laddnivåindikator.**
- **Praktisk transportspärr som skyddar mot oavsiktlig start.**

Teknisk beskrivning

Brinntid steg 2	3,5 h
Energiförsörjning	Batteridrivnen
total bredd	25 mm
Batterityp	Litiumjon
brinntid	1 h

Ljusflöde	80 lm
Ljusflöde steg 2	20 lm
totallängd	52 mm
Ljusflöde-boost	120 lm
Produktslag	Ficklampa