



## LED multifunktionslampa med utbytestillsatser, Skaftmått: WF4



### Beställningsdata

Ordernummer	081459 WF4
GTIN	4058205019637
Artikelklass	04B

### Beskrivning

#### Utförande:

Innovativ 4 i 1 LED-multifunktionslampa "Workers Friend" av eloxerad aluminium med kraftig magnetfot och snabbytessystem. Förutom den uppladdningsbara basenheten har du tillgång till följande bytestillsatser för så gott som alla användningssätt:

- **Ficklamp tillsats, fokuserbar.**
- **Montagelampa, längd 11,5 cm, extremt slank och svängbar 180°.**
- **Svanhalslampa. längd 32 cm och diameter 7 mm.**
- **Inspektionslampa med bara 4,3 mm diameter.**

Ljusflöde: 280 lm

Ljusflöde steg 2: 140 lm

brinntid: 2,5 h

Brinntid steg 2: 5,5 h

Batterityp: Litiumjon

totallängd: 240 mm

### Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	35 mm
---------	-------

brinntid	2,5 h
Ljusflöde steg 2	140 lm
ljusflöde	280 lm
totallängd	240 mm
Brinntid steg 2	5,5 h
Batterityp	Litiumjon
Produktslag	Ficklampa