

**USB-snabbladdare, Skaftmått: HC218PD****Beställningsdata**

Ordernummer	081602 HC218PD
GTIN	4013674176557
Artikelklass	08C

Beskrivning**Utförande:**

Lämplig för apparater som laddas eller drivs via USB. Den inbyggda laddstyrenheten ger optimerad laddning, varvid Multisafe-tekniken skyddar både de anslutna terminalerna och laddaren.

Integrerad Power Delivery och Quickcharge snabbladdningsprotokoll. Kompatibel med Quickcharge 3.0.

maximal laddström: 3 A

Maximal effekt: 18 W

Laddspänning: 5 V

Antal uttag USB-C: 1

Antal uttag USB: 1

Teknisk beskrivning

Laddspänning	5 V
Antal uttag USB	1
Maximal effekt	18 W
Antal uttag USB-C	1

maximal laddström

3 A