



Magnetvinkel med 90° (fast), Ferrit, Typ: 972



Beställningsdata

Ordernummer	085954 972
GTIN	2050000965500
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Vinkeltolerans $\pm 0,05 / 100$ mm.

Användningsdata:

För uppspanning av komponenter i rät vinkel 90° och för förberedelse inför montering och svetsning.

Teknisk beskrivning

nominell vidhäftningskraft	750 N
Bredd	22 mm
Typ	972
Vinkelinställningsområde	90 grad
Längd	225 mm
höjd	225 mm
vikt	2,2 kg

Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Vinkelmagnet