

HOLEX**Digitalt skjutmått HCT med Bluetooth, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412790 300
GTIN	4062406629458
Artikelklass	42A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt skjutmått med **Bluetooth 5.0**. Lättläst LCD-display. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Handgreppsvänlig yta. Mätytorna är mycket fint läppade. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID). Programmerbar automatisk avstängning och programmerbar automatisk åtkomst till SLEEP-läget via HCT-appen. Utan djupmätanordning.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	A1
avläsning	0,0005 tum
Serie	HCT
avläsning	0,01 mm
mätområde	0 - 300 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	HCT Windows-app

Norm	ISO 13385
skänkelängd	65 mm
Djupmått finns	nej
Batterityp	Knappcell
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 nr CR2032
Mätavvikelse E MPE	±0,04 mm
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 300 mm	021000 300
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Skruv till djupmåtthållare	412236