



## Magasinskruvdragarhållare med 1/4 tum bits med spärrnyckel och magnet, Skafthållare: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	676565 3
GTIN	4013288221148
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

Extra litet ergonomiskt 2K-Kraftform-handtag med 1/4 tum bitsfäste för svåråtkomliga områden. Med spärrfunktion och fintandning som ger en liten återgångsvinkel. Lättmanövrerad omställning. Inklusive 6 seghärdade Universal-bits C 6,3, som finns i ett magasin i handtaget. Den kraftiga permanentmagneten i bitsfästet gör att bitsen sitter stadigt.

#### Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3-skaft.

#### Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: vardera 1 st nr 675310 storlek 1/25; 2/25; 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: vardera 1 st 0,6×4,5; 1,0×5,5 1,2×6,5 mm

### Teknisk beskrivning

Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Spårskruvmejsel
totallängd	69 mm
Bitshållare	D 6,3
med spärrhandtag	nej
med teleskopskaft	nej
inkl. bits	ja

inbyggt bitsfack

ja

Produktlag

Bitsverktyg