

Garant**Borrstängstabilisator 7×D mini, Typ: 20R****Beställningsdata**

Ordernummer	319467 20R
GTIN	4062406641887
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

Fördel:

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

Passar till:

Alla vanligt förekommande borrstänger.

OBS!:

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionkontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna. Största utkragning stabilisator inkl. borrstäng 10×D.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D_1	20 mm
radie R	2 mm
Utkragningslängd L_1	140 mm
Skaftdiameter D_2	32 mm
Skaftlängd L_s	60 mm
C	1 mm
Förskjutning Z mot axeln	15 mm
$\varnothing D_3$	40 mm

Skärriktning	Höger
totallängd L ₂	206 mm
Invändigt svarvdjup upp till	7×D
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstängstabilisator