

Garant**Borrstängstabilisator 7×D maxi, Typ: 10L****Beställningsdata**

Ordernummer	319469 10L
GTIN	4062406642471
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

Fördel:

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

Passar till:

Alla vanligt förekommande borrstänger.

OBS!:

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionkontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna. Största utkragning stabilisator inkl. borrstäng 10×D.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_2	32 mm
Skaftlängd L_s	53 mm
totallängd L_2	129 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Utkragningslängd L_1	70 mm
radie R	1,2 mm
C	1 mm

Skärriktning	Höger
Spännhylsa D ₁	10 mm
Förskjutning Z mot axeln	14 mm
Invändigt svarvdjup upp till	7×D
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstångstabilisator