

Garant**Borrstängstabilisator 7×D maxi, Typ: 12L****Beställningsdata**

Ordernummer	319469 12L
GTIN	4062406642495
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

Fördel:

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

Passar till:

Alla vanligt förekommande borrstänger.

OBS!:

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionkontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna. Största utkragning stabilisator inkl. borrstäng 10×D.

Teknisk beskrivning

Skärriktning	Höger
totallängd L ₂	143 mm
Utkragningslängd L ₁	84 mm
radie R	1,2 mm
Skaftdiameter D ₂	32 mm
Ø D ₃	40 mm
C	1,5 mm

Skaftlängd L_s	53 mm
Spännhylsa D_1	12 mm
Förskjutning Z mot axeln	18,5 mm
Invändigt svarvdjup upp till	$7 \times D$
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstångstabilisator