

**Stavmagneter Sats med 2 delar, AlNiCo, Ø×Längd: 6X20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085936 6X20
GTIN	4045197372642
Artikelklass	02A

**Beskrivning****Utförande:**

- Cylindrisk form, spårmarkering av polariteten.
- Magnetmaterialet temperaturbeständigt upp till 550 °C (lacken 100 °C).
- Man kan förlänga stavarna genom att lägga dem i rad efter varandra.

**Teknisk beskrivning**

Längd	20 mm
Ø	6 mm
maximal temperaturbeständighet	550 °C
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Stavmagnet