

HOLEX**Knappmagnet med skyddsplåt, AlNiCo, Ø: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085946 13
GTIN	4045197372871
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

- Rund magnet med delad vidhäftningsyta och hål.
- Magnetmaterialet temperaturbeständigt upp till 550 °C.

Användningsdata:

- Inbyggd i visarinstrument.
- Fixering av små metallföremål.

Teknisk beskrivning

nominell vidhäftningskraft	7 N
Ø	13 mm
höjd	9,5 mm
Fästhålets diameter	4,4 mm
maximal temperaturbeständighet	550 °C
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Knappmagnet

