

Platt magnet med invändig gänga, SmCo₅, Ø: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	085922 6
GTIN	2050000964930
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 200 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av samariumkobolt (SmCo₅).
- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Teknisk beskrivning

Gänghylsa	ja
vikt	2,7 g
Gänga	M3 mm
nominell vidhäftningskraft	5 N
maximal temperaturbeständighet	200 °C
höjd med gänga	11,5 mm
höjd	4,5 mm
Material yta	förzinkade

Ø	6 mm
Material magnetkärna	SmCo ₅
Produktslag	Platt gripmagnet

Tillbehör

Inskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga M3	085921 M3
--	-----------