



Fast skruvnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 18mm



Beställningsdata

Ordernummer	614828 18
GTIN	4062406649821
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr.
Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

Käftbredd b	38,4 mm
nyckelvidd	18 mm
nyckellängd L	223 mm
ring-Ø D	33,4 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringhöjd h ₂	10,8 mm
Käfthöjd h ₁	7,4 mm
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Material	Kromvanadinstål

Yta	mattförokromad
Spärrnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnyckel