

**Fast skruvnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614828 15
GTIN	4062406649791
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr.  
Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförkromat.

**Teknisk beskrivning**

Käfthöjd $h_1$	6,9 mm
nyckelvidd	15 mm
ring- $\emptyset$ D	31,4 mm
Ringhöjd $h_2$	10,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
Käftbredd b	34,4 mm
nyckellängd L	207 mm
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Material	Kromvanadinstål

Yta	mattförokromad
Spärrnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnyckel