

Stavmagnet med passningsmått, SmCo₅, Ø: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	085928 20
GTIN	2050000964879
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmd stavmagnet med 3 till 6 gånger högre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
- Passningstolerans på ytter-Ø h6.
- Temperaturbeständig upp till 200 °C.
- Magnetkärna av samariumkobolt (SmCo₅).

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Teknisk beskrivning

höjd	25 mm
max förkortningsmått baksida	6 mm
nominell vidhäftningskraft	230 N
Material yta	Nickel
Ø	20 mm
maximal temperaturbeständighet	200 °C
Material magnetkärna	SmCo ₅
Produktslag	Stavmagnet

