



Permanentmagnetlänk ensidig magnetisk, AlNiCo



Beställningsdata

Ordernummer	085960
GTIN	2050000965371
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Magnetblocken kan fixeras i **godtycklig vinkel**.
Temperaturbeständig upp till 220 °C, 1 sida magnetisk.

Teknisk beskrivning

bredd enkelblock	29 mm
höjd enkelblock	25 mm
maximal nominell hållkraft	120 N
maximal temperaturbeständighet	220 °C
längd enkelblock	60 mm
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Magnetlänk

