

## Stavmagnet med passningsmått, AlNiCo, Ø: 32mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085925 32
GTIN	2050000965135
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Skärmad stavmagnet med magnetkärna av AlNiCo.
- Passningstolerans på ytter-Ø h6.
- Temperaturbeständig upp till 220 °C.

#### Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

### Teknisk beskrivning

nominell vidhäftningskraft	150 N
maximal temperaturbeständighet	220 °C
Material yta	förzinkade
max förkortningsmått baksida	3 mm
Ø	32 mm
höjd	35 mm
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Stavmagnet

