

**Starkmagnet med skyddsplåt, AlNiCo, totalhöjd: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085934 25
GTIN	4045197372567
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

- Stark magnet med bryggform.
- Med hål för fastsättning av magneten. (Dim. 35 och 41 med 2 hål)
- Magnetmaterialet temperaturbeständigt upp till 550 °C.

Användningsdata:

För fasthållning, lyftning eller sortering av små järndetaljer eller för inbyggnad i elektriska reläer, mätinstrument m.m.

Teknisk beskrivning

maximal temperaturbeständighet	550 °C
enkelpol djup	9,5 mm
enkelpol bredd	25,4 mm
totalhöjd	25 mm
nominell vidhäftningskraft	90 N
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Starkmagnet

