

**HOLEX****Toppmagnet med skyddsplåt, AlNiCo, Ø: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085940 27
GTIN	4045197372772
Artikelklass	02A

**Beskrivning****Utförande:**

- Ingen försämring av magneten vid bearbetning av stålmanteln.
- Magnetkraften riktad nedåt tack vare insättningen i en aluminiumring.
- Gångat fästhål på magnetens översida.
- Magnetmaterialet temperaturbeständigt upp till 220 °C.

**Användningsdata:**

För inbyggnad i fixturer, för fasthållning eller lyft.

**Teknisk beskrivning**

nominell vidhäftningskraft	61 N
maximal temperaturbeständighet	220 °C
höjd	25 mm
Gångat fästhål i magnethuvudet	M6 mm
Ø	27 mm
Material yta	Stål

Material magnetkärna

AlNiCo

Produktslag

Toppmagnet