

Platt magnet utan gänga, Neodym, Ø: 25mm



Beställningsdata

Ordernummer	085923 25
GTIN	2050001737694
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 80 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
- Skärmd platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Teknisk beskrivning

höjd	7 mm
vikt	31 g
Ø	25 mm
maximal temperaturbeständighet	80 °C
nominell vidhäftningskraft	200 N
Material yta	förzinkade
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

