

uvex

Sandal, svart uvex 1, S1, EU-skostorlek: 44



Beställningsdata

Ordernummer	092110 44
GTIN	4031101543109
Artikelklass	04V

Beskrivning

Utförande:

Sportig, extra lätt och rörlig skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.

- **Ovanmaterial av mikrovelour.**
- **Distance-Mesh fodermaterial.**
- **100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.**
- **Gångsula av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.**
- **Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.**
- **ESD-utrustning.**

Skyddssandaler med dubbla kardborrlås och stora ventilationsöppningar.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S1

Material tåhätta: Komposit

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

olja- och bensenbeständig sula	nej
Storlek UK	9,5

mot vatteninträngning och vattenabsorption	nej
antistatisk	ja
Material yttersula	PU
halkskydd	ja
material innerfoder	Distance Mesh fodermaterial
EU-skostorlek	44
Skyddsklass	S1
Ovanläder	vattenavstötande Hightech-Microvelour
profilerad yttersula	ja
uttagbar fotbädd	ja
Vattentäthet för hela skon	nej
Lås	kardborrlås
Material tåhätt	Komposit
Energiupptagning i klacken	ja
Storlek US	11,5
Färg	svart / gul
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Skotyp	Sandaler
lämplig för kromallergiker	ja
Serie	uvex 1
Kön	Herr
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Säkerhetssandaler