

Garant
Aluminiumhörnfräs, Cylindriskt skaft, Ø D: 40/3

Beställningsdata

Ordernummer	211755 40/3
GTIN	4062406681906
Artikelklass	210

Beskrivning
Utförande:

Höghöghastighetsfrässystem för höga skärhastigheter. Absolut exakt vändskärsplattbäddning. Mycket hög vridstyvhet genom optimerad centrifugalkraftsäkring.

Observera:

Innan vändskäret nr 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) och 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) används måste hållarens vändskärsplattsäten modifieras.

OBS!:

Rekommenderat vridmoment för fastsättning av spännskruvar na nr 219878 4 och 219878 5 utgör **3,2 Nm**.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	50 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Rampningslängd L för α_{max}	27,56 mm
Skruvsats för vändskär	219878 4 (15IP)
Rampningsvinkel α_{max}	3,12 grad
totallängd L_{tot}	110 mm
spiralfräsnings a_p	9 mm
Passande vändskär	ZDHT 1505

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	70 mm
Skär- $\varnothing D_c$	40 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs