

# uvex

Snörkänga, svart uvex 1, S2, EU-skostorlek: 37



## Beställningsdata

Ordernummer	092118 37
GTIN	4031101534794
Artikelklass	04V

## Beskrivning

### Utförande:

Sportig, extra lätt och rörlig skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.

- **Ovanmaterial av mikrovelour.**
- **Distance-Mesh fodermaterial.**
- **100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.**
- **Gångsula av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.**
- **Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.**
- **ESD-utrustning.**

Snörkänga med mjuk vadderad kant samt vadderad dammtät plös.

### Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S2

Material tåhätta: Komposit

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

## Teknisk beskrivning

mot vatteninträngning och vattenabsorption	ja
metall- och läderfri utrustning	ja

Vattentäthet för hela skon	ja
Material yttersula	Polyuretan
olje- och bensinbeständig sula	ja
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
material innerfoder	Distance Mesh
Ovanläder	vattenavstötande Hightech-Microvelour
Färg	svart / gul
EU-skostorlek	37
lämplig för kromallergiker	ja
Skyddsklass	S2
Lås	snöre
Energiupptagning i klacken	ja
Skotyp	snörkänga
Material tåhätt	Komposit
halkskydd	ja
uttagbar fotbädd	ja
antistatisk	ja
Serie	uvex 1
Kön	Herr
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Skyddsstövlar