

Garant**GARANT Master Turn borrstång stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261128 20/11
GTIN	4062406711078
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	36 mm
Spännhöjd L ₂	18 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
ISO-kod hållare	A20R SVUBR/L11
totallängd L	200 mm
Serie	GARANT Master
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D _s	20 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
Mittförskjutning L ₃	13 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	24 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning

Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång