

**Garant****GARANT Master eco svarvhållare med IK anslutning, Höger, Skaft- / plattstorlek L: 16/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	271997 16/16
GTIN	4062406734718
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

**leveransinnehåll:**

**Med underläggsplatta 1,5°**

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

Klämskruv för underläggsplatta	279824 1
Serie	Master Eco
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
Underläggsplatta 1,5°	279819 1
totallängd L	80 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	30 mm
Skaftmått	16 mm
Spännskruv för gängskär	269023 3
Vändskärsstorlek	16 mm

Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhållare