

Garant**GARANT Master eco svarvhållare med IK anslutning, Vänster, Skaft- / plattstorlek L: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	271998 25/16
GTIN	4062406734770
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	32 mm
Spännskruv för gängskär	269023 3
Underläggsplatta 1,5°	279819 2
Huvudängd L ₁	30 mm
Klämskruv för underläggsplatta	279824 1
Skaftmått	25 mm
Serie	Master Eco
totallängd L	100 mm
Vändskärsstorlek	16 mm

Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhållare