



Nylonspiralslang 1/4 tum med koppling, Effektiv slanglängd: 7,5m



Beställningsdata

Ordernummer	080057 7,5
GTIN	4062406734855
Artikelklass	02A

Beskrivning

Utförande:

Flexibel nylonslang. Temperaturbeständighet från -60 °C till +60 °C.

leveransinnehåll:

Inklusive vardera 1 st mässingsnabbkoppling och nippel.

Teknisk beskrivning

Effektiv slanglängd	7,5 m
Maximalt arbetstryck	10 bar
Invändig slang-Ø	6 mm
Temperaturområde	-60 - 60 °C
Anslutning snabbkoppling	1/4 tum
utvändig slang-Ø	8 mm
Produktslag	Slang

Tillbehör

SnabbkopplingMed invändig gänga Invändig
anslutningsgänga 1/4 tum

080171 1/4