

SWISS TOOLS

**Vibrationsdämpat skärhållarskaft, HSK-T, Skaft-Ø / Ø D – A-mått:
63/25-161mm****Beställningsdata**

Ordernummer	320104 63/25-161
GTIN	2050002062900
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

- För effektiv svarvning.
- För vänster- och högerroterande bearbetning.

Fördel:

- Produktivitetsvinster - tack vare de undertryckta vibrationerna kan skärdata höjas avsevärt.
- Förbättrad ytkvalitet.
- Förbättrad processäkerhet.
- Förbättrad spån borttransport.

Användningsdata:

För montering av utbytbara huvuden.

OBS!:

Passande utbyteshuvuden se nr 264826 – 264827.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	161 mm
Skaft-Ø	63 mm
Ø D	25 mm
fäste	HSK-T
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja

Produktslag

Grundstommar för
invändiga skärhållare