

SWISS TOOLS

Vibrationsdämpat skärhållarskaft, PSC, Skaft-Ø / Ø D – A-mått: 63/40-238mm**Beställningsdata**

Ordernummer	320409 63/40-238
GTIN	2050002063037
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

- För effektiv svarvbearbetning.
- För vänster- och högerroterande bearbetning.

Fördel:

- Produktivitetsvinster - tack vare de undertryckta vibrationerna kan skärdata höjas avsevärt.
- Förbättrad ytkvalitet.
- Förbättrad processäkerhet.
- Förbättrad spån borttransport.

Användningsdata:

För montering av utbytbara huvuden.

OBS!:

Passande utbyteshuvuden, se nr 264826 – 264827.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	63 mm
utkragningenslängd A-mått	238 mm
Ø D	40 mm
fäste	PSC
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Produktslag

Grundstommar för
invändiga skärhållare