

Garant**GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 3×D, Ø DC: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234020 22
GTIN	4062406738730
Artikelklass	21S

Beskrivning**Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

Håltolerans: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsningar upp till 5×D.

Användningsdata:

Med vändskär nr 234030–234098.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	66 mm
Skruvsats för vändskär	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Antal skär Z	2
ISO-kod vändskär	SOGX 070306
Nominell Ø D	22
Serie	Power Drill
ABS® skaftdiameter D _s	50 mm
Utkragningslängd L _A	98 mm
totallängd L	129 mm

Borrdjup för vändskärsborr upp till	3xD
Skaft	ABS
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar