

**Garant****GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 3×D, Ø DC: 26mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234020 26
GTIN	4062406738778
Artikelklass	21S

**Beskrivning****Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

**Håltolerans:** -0,1 / +0,3 mm

**Beskrivning:**

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsningar upp till 5×D.

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 234030–234098.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	SOGX 080407
totallängd L	142 mm
ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub>	50 mm
Skruvsats för vändskär	239700 8IP (1,3 Nm)
Antal skär Z	2
Nominell Ø D	26
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	111 mm
Serie	Power Drill
Effektiv längd L <sub>1</sub>	78 mm

Borrdjup för vändskärsborr upp till	3xD
Skaft	ABS
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar