

Garant**GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 5×D, Ø DC: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234025 16
GTIN	4062406738839
Artikelklass	21S

Beskrivning**Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

Håltolerans: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsituationer upp till 5×D.

Användningsdata:

Med vändskärsplattor nr 234030 - 234098.

Rekommendation:

Vid förborring bör matningen sänkas till 70 %.

Teknisk beskrivning

totallängd L	141 mm
Skruvsats för vändskär	239700 5IP (0,38 Nm)
ABS® skaftdiameter D _s	50 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 050204
Effektiv längd L ₁	80 mm
Nominell Ø D	16
Antal skär Z	2
Utkragningslängd L _A	110 mm

Serie	Power Drill
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5xD
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar