

Garant**Handske, par MASTER FIT ESD, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 094304 7 |
| GTIN | 4062406745622 |
| Artikelklass | 01H |

Beskrivning**Utförande:**

MASTER FIT montagehandske. Med innovativ vattenbaserad polyuretan-nitrilbeläggning för hög precision, flexibilitet och taktill känsla i torra arbetsomgivningar. Finstrukturerad yta på handens insida genom den noggranna förädlingsprocessen. **Pekskärmsklar**, så att du kan manövrera din smartphone och andra pekskärmar utan att ta av handskarna. Lång livstid genom en mycket hög nötningshållfasthet. DMF-fri och Öko-Tex® certifierad.

Skyddar mot elektrostatisk urladdning.**Norm:**

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

OBS!:

Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Serie | MASTER FIT |
| Handskstorlek | 7 |
| Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 |
| Innehåll | 12 |
| Handskegenskap | Lämplig för pekskärm |
| Handskegenskap | DMF-fri |
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD |
| Användningsdata | Flergångs |
| EN 388 | 4131X |
| Hållarmaterial | Lycra® / polyamid |
| Beläggning | nitril/PU |
| användningsområde | Allround |
| användningsområde | Precision |
| Färg | blå/svart |
| Produktslag | ESD-handskar |