

Garant**Handske, par MASTER FIT ESD, Handskstorlek: 10**

Beställningsdata

Ordernummer	094304 10
GTIN	4062406745653
Artikelklass	01H

Beskrivning

Utförande:

MASTER FIT montagehandske. Med innovativ vattenbaserad polyuretan-nitrilbeläggning för hög precision, flexibilitet och taktill känsla i torra arbetsomgivningar. Finstrukturerad yta på handens insida genom den noggranna förädlingsprocessen. **Pekskärmsklar**, så att du kan manövrera din smartphone och andra pekskärmar utan att ta av handskarna. Lång livstid genom en mycket hög nötningshållfasthet. DMF-fri och Öko-Tex® certifierad.

Skyddar mot elektrostatisk urladdning.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

OBS!:

Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	10
Serie	MASTER FIT
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Innehåll	12
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
Handskegenskap	DMF-fri
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Användningsdata	Flergångs
EN 388	4131X
Hållarmaterial	Lycra® / polyamid
Beläggning	nitril/PU
användningsområde	Allround
användningsområde	Precision
Färg	blå/svart
Produktlag	ESD-handskar