



Kompaktvinkelslipmaskin, Typ: 7222816



Beställningsdata

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 077111 7222816 |
| GTIN | 4014586895017 |
| Artikelklass | 03F |

Beskrivning

Utförande:

FEIN – kompakt vinkelslip \varnothing 125 mm.

- **Robust, kraftfull motor för daglig användning.**
- **Starkt användarskydd genom rekylövervakning, återstartskydd och vibrationsdämpande handtag**
- **Hög överbelastningsförmåga tack vare direkt motorylning, växelhuvudet vridbart i steg om 90° (optimal brytarposition allt efter tillämpning).**
- **Snabbt verktygslöst byte av slipmedel tack vare snabbspännmuttern.**

leveransinnehåll:

Handtag, skyddskåpa, spännmutter, nyckel.

tillverkarens beteckning: CG17-125

effektförbrukning: 1700 W

maximalt varvtal: 11500 min^{-1}

maximal skiv- \varnothing : 125 mm

maximalt kapdjup: 35 mm

vikt: 2,4 kg

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| nätspänning | 240 V |
| maximala vibrationer enligt EN | 6 m/s ² |
| maximal skiv-Ø | 125 mm |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| anmärkning | kort utförande |
| effektförbrukning | 1700 W |
| tillverkarens beteckning | CG17-125 |
| maximalt kapdjup | 35 mm |
| vikt | 2,4 kg |
| Återstartspärr | ja |
| nätfrekvens | 50 Hz |
| maximalt varvtal: | 11500 min ⁻¹ |
| Produktslag | Vinkelslipmaskiner |