



Hylsnycklar, vinklade, nyckelvidd: 17mm



Beställningsdata

Ordernummer	621341 17
GTIN	4062406750688
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Smidda för mycket stora påfrestningar och med nyckelvidder med mycket snäva toleranser. Speciell ihålig form, även för muttrar på långt utskjutande bultar. Samma nyckelvidd på båda sidor. Storlek 6 och 7 med sexkant på båda sidor, från storlek 8 med sexkant på den långa och 12-kant på den korta skänkeln. Vinklade cirka 90 – 95°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	17 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
nyckellängd L ₁	187 mm
Utgångsprofil lång sida	6-kant
nyckellängd L ₂	47 mm
Utgångsprofil kort sida	dubbelsexkant
hål-Ø F	11 mm
Vinkel	90 - 95 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Samma nyckelvidd i båda ändar	ja
Produktslag	hylsnyckel