



Hylsnycklar, vinklade, nyckelvidd: 12mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 621341 12 |
| GTIN | 4062406750633 |
| Artikelklass | 62C |

Beskrivning

Utförande:

Smidda för mycket stora påfrestningar och med nyckelvidder med mycket snäva toleranser. Speciell ihålig form, även för muttrar på långt utskjutande bultar. Samma nyckelvidd på båda sidor. Storlek 6 och 7 med sexkant på båda sidor, från storlek 8 med sexkant på den långa och 12-kant på den korta skänkeln. Vinklade cirka 90 – 95°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Utgångsprofil kort sida | dubbelsexkant |
| Utgångsprofil lång sida | 6-kant |
| Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar |
| Drivprofil | 6-kants skruvmejsel |
| hål-Ø F | 8 mm |
| nyckellängd L ₁ | 145 mm |
| nyckelvidd | 12 mm |
| nyckellängd L ₂ | 34 mm |
| Vinkel | 90 - 95 grad |
| Material | Kromvanadinstål |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Yta | förkromad |
| Samma nyckelvidd i båda ändar | ja |
| Produktslag | hylsnyckel |