



Hylsnycklar, vinklade, nyckelvidd: 13mm



Beställningsdata

Ordernummer	621341 13
GTIN	4062406750640
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Smidda för mycket stora påfrestningar och med nyckelvidder med mycket snäva toleranser. Speciell ihålig form, även för muttrar på långt utskjutande bultar. Samma nyckelvidd på båda sidor. Storlek 6 och 7 med sexkant på båda sidor, från storlek 8 med sexkant på den långa och 12-kant på den korta skänkeln. Vinklade cirka 90 – 95°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Utgångsprofil kort sida	dubbelsexkant
nyckelvidd	13 mm
nyckellängd L ₂	36 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Utgångsprofil lång sida	6-kant
hål-Ø F	9 mm
nyckellängd L ₁	152 mm
Vinkel	90 - 95 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Samma nyckelvidd i båda ändar

ja

Produktslag

hylsnyckel