



Hylsnycklar, vinklade, nyckelvidd: 21mm



Beställningsdata

Ordernummer	621341 21
GTIN	4062406750718
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Smidda för mycket stora påfrestningar och med nyckelvidder med mycket snäva toleranser. Speciell ihålig form, även för muttrar på långt utskjutande bultar. Samma nyckelvidd på båda sidor. Storlek 6 och 7 med sexkant på båda sidor, från storlek 8 med sexkant på den långa och 12-kant på den korta skänkeln. Vinklade cirka 90 – 95°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L ₂	55 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
hål-Ø F	15 mm
Utgångsprofil lång sida	6-kant
Utgångsprofil kort sida	dubbelsexkant
nyckelvidd	21 mm
nyckellängd L ₁	225 mm
Vinkel	90 - 95 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Samma nyckelvidd i båda ändar	ja
Produktslag	hylsnyckel