



Tryckluftdriven raxlipmaskin, spännhyls-Ø 6 mm Lång, Typ: 7410



Beställningsdata

| | |
|--------------|--------------|
| Ordernummer | 079457 7410 |
| GTIN | 015451781538 |
| Artikelklass | 03R |

Beskrivning

Utförande:

Ministavslip med högt tomgångsvarvtal för tyst och effektiv slipning. Exakt kapacitet och kontroll genom den inbyggda varvtalsregulatorn.

leveransinnehåll:

Inklusive vardera 1 st 1/4 tum och 6 mm spänntång.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|-------------------------|
| maximala vibrationer enligt EN | 4,9 m/s ² |
| maximal luftförbrukning | 78 l/min |
| Spännhylsa-Ø | 6 mm |
| anslutningsgänga | NPT |
| rekommenderad slangdimension (invändig Ø) | 10 mm |
| vikt | 0,65 kg |
| bullernivå | 76 dB(A) |
| Längd | 275 mm |
| maximalt varvtal: | 27000 min ⁻¹ |
| Tryckluftanslutning | 1/4 tum |

| | |
|-------------|---------|
| axeleffekt | 250 W |
| Produktslag | Rakslip |