

**Borrstångshållare Form E2, VDI 25, Hål d2 (H7): 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319315 8
GTIN	4062406754877
Artikelklass	32U

Beskrivning**Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrstånghållare.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

l_6	50 mm
Hål d_2 (H7)	8 mm
l_7	41 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M6
Form	E
VDI-storlek	VDI 25
d_6	58 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 25
Produktslag	VDI-borrstånghållare

