

**Borrstangshållare Form E2, VDI 25, Hål d<sub>2</sub> (H7): 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319315 20
GTIN	4062406754914
Artikelklass	32U

**Beskrivning****Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrstanghållare.

**Norm:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

l <sub>7</sub>	41 mm
Hål d <sub>2</sub> (H7)	20 mm
l <sub>6</sub>	50 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M8
Form	E
VDI-storlek	VDI 25
d <sub>6</sub>	58 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 25
Produktslag	VDI-borrstangshållare

