

**Borrstångshållare Form E2, VDI 30, Hål d2 (H7): 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319320 12
GTIN	4067263152217
Artikelklass	32U

**Beskrivning****Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrstånghållare.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

Hål d <sub>2</sub> (H7)	12 mm
l <sub>6</sub>	60 mm
l <sub>7</sub>	51 mm
Kylkanalgänga	M6
spännskruvgänga	M8
Form	E
VDI-storlek	VDI 30
d <sub>6</sub>	68 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Produktslag	VDI-borrstånghållare

