

**Borrstångshållare Form E2, VDI 40, Hål d2 (H7): 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319330 25
GTIN	4062406755058
Artikelklass	32U

Beskrivning**Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrstånghållare.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

Hål d ₂ (H7)	25 mm
l ₆	75 mm
l ₇	61 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M10
Form	E
VDI-storlek	VDI 40
d ₆	83 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
Produktslag	VDI-borrstånghållare

