

**Borrstangshållare Form E2, VDI 40, Hål d2 (H7): 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319330 20
GTIN	4062406755041
Artikelklass	32U

Beskrivning**Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrstanghållare.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

l_7	61 mm
l_6	75 mm
Hål d_2 (H7)	20 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M10
Form	E
VDI-storlek	VDI 40
d_6	83 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
Produktslag	VDI-borrstangshållare

