

**Borrstangshållare Form E2, VDI 50, Hål d2 (H7): 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319335 25
GTIN	4062406755119
Artikelklass	32U

**Beskrivning****Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrstanghållare.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

Hål d <sub>2</sub> (H7)	25 mm
l <sub>6</sub>	90 mm
l <sub>7</sub>	76 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M12
Form	E
VDI-storlek	VDI 50
d <sub>6</sub>	98 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 50
Produktslag	VDI-borrstangshållare

