

**Borrstångshållare Form E2, VDI 40, Hål d2 (H7): 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319330 40
GTIN	4062406755072
Artikelklass	32U

**Beskrivning****Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrstånghållare.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

Hål d <sub>2</sub> (H7)	40 mm
l <sub>7</sub>	76 mm
l <sub>6</sub>	90 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M10
Form	E
VDI-storlek	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
Produktslag	VDI-borrstånghållare

