

**Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 40, Hål d2 (H6): 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319205 32
GTIN	4062406755294
Artikelklass	32U

Beskrivning**Användningsdata:**

För borrar med vändskärsborr med kylvätsketillförsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

Hål d ₂ (H6)	32 mm
l ₁ -0,2	75 mm
l ₂	63 mm
Utvändig diameter d ₃	52 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M12×1
Form	E
VDI-storlek	VDI 40
d ₆	83 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40

Produktslag

VDi-verktygshållare