

**Borrstångshållare Form E2, VDI 40, Hål d2 (H7): 50mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319330 50 |
| GTIN | 4062406755416 |
| Artikelklass | 32U |

Beskrivning**Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrstånghållare.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|----------------------|
| l_6 | 100 mm |
| l_7 | 86 mm |
| Hål d_2 (H7) | 50 mm |
| Kylkanalgänga | M8 |
| spännskruvgänga | M12 |
| Form | E |
| VDI-storlek | VDI 40 |
| d_6 | 83 mm |
| Färgkod VDI-skaft | VDI 40 |
| Produktslag | VDI-borrstånghållare |

